

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia –
Nosze główne wraz z transporterem**

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
|------------|---|
| 1. | Nosze główne |
| 2. | Nosze główne fabrycznie nowe. Wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. |
| 3. | Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |
| 4. | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. |
| 5. | Przystosowane do prowadzenia ucisków klatki piersiowej, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. |
| 6. | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni. |
| 7. | Wyposażone w miękkie podglówek lub poduszkę wykonane z tworzywa zapobiegającego wchłanianiu płynów, mocowany do ramy noszy w sposób bezpośredni (za pomocą dedykowanej ramy) lub pośredni (za pomocą pasków). Podglówek lub poduszka powinny mieć możliwość szybkiego demontażu celem ułożenia pacjenta na wznak do pozycji wężącej. |
| 8. | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. |
| 9. | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. |
| 10. | Ze składanymi wzdłużnie lub na boki poręczami bocznymi. |
| 11. | Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. |
| 12. | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. |
| 13. | Zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze. Zamawiający dopuszcza nosze nie posiadające fabrycznie zamontowanego gumowego odbojnika, w których zastosowano profile niwelujące ryzyko otarć dużych powierzchni. |
| 14. | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne z elementów związanych z obsługą noszy. |
| 15. | Dodatkowy zestaw pasów lub uprząży służący do transportu małych dzieci. |
| 16. | Max obciążenie dopuszczalne min 227 kg. |
| 17. | Nosze główne wyposażone w systemem umożliwiającą zdjęcie blokady z goleni w momencie wprowadzania noszy na lawetę. |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim i ukraińskim. |
| 19. | Gwarancja minimum 24 miesiące. |
| 20. | Paszport techniczny i karta gwarancyjna wraz z dostawą w języku ukraińskim lub angielskim |
| 21. | Zgodne z Normą EN 1865 Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych. |
| 22. | Transporter noszy głównych |
| 23. | Transporter noszy głównych fabrycznie nowy. Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r. |
| 24. | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. |
| 25. | Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami. |
| 26. | Możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia. |
| 27. | Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami do kierunku jazdy. |
| 28. | Wyposażony w minimum 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, minimum 2 kółka wyposażone w hamulce. Wszystkie kółka jezdne o średnicy minimum 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. |

| | |
|-----|--|
| 29. | Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera. |
| 30. | 4 główne uchwyty transportera. |
| 31. | Rama noszy wykonana z profili o przekroju podwyższającym wytrzymałość na ekstremalne obciążenia. |
| 32. | Przyciski blokady goleni kodowane kolorami. |
| 33. | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera. |
| 34. | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |
| 35. | Max obciążenie dopuszczalne transportera min. 227 kg. |
| 36. | Mocowanie transportera do ławety ambulansu zgodne z wymogami Normy PN EN 1789. Poświadczony odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC - dostarczyć przy dostawie. (lub równoważne). |
| 37. | Instrukcja obsługi w języku polskim i ukraińskim. |
| 38. | Paszport techniczny i karta gwarancyjna wraz z dostawą w języku ukraińskim lub angielskim |
| 39. | Gwarancja minimum 24 miesiące. |
| 40. | Zgodny z Normą EN 1865 Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych. |